

Garant**CNMG wisselplaat middelfijne bewerking 50 st., HB7140-2, Maat: 120404****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2911 120404
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	M
Snijmateriaal	HM
Snijdiepte $a_{p \max}$	4.25 mm
Hoekradius	0,4 mm
Aantal	50
ISO-code wisselplaat	CNMG 120404
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 200 mm/min
Coating	gecoat
Snijdiepte $a_{p \min}$	0,25 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Snijdiepte a_p	0,5 - 4 mm

Tolerantie	M
Inhoud	250156 HB7140-2
Soort	HB7140-2
Snedecomditie	sterk onderbroken
Spaanbreker	VM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2911 120404