

Garant**DCMT wisselplaat fijne afwerking 30 stuks, HB7035-2, Maat: 070204****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2815 070204
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snijdiepte $a_{p \min}$	0,25 mm
Snijdiepte $a_{p \max}$	1,75 mm
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Hoekradius	0,4 mm
Snijmateriaal	HM
Inhoud	260353 HB7035-2
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Hoofdtoepassing	P
Voeding f	0,07 - 0,25 mm/omw,
ISO-code wisselplaat	DCMT 070204
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 350 mm/min
Aantal	30
Soort	HB7035-2

Snedecondities	sterk onderbroken
Spaanbreker	SS
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2815 070204