


**VNMG wisselplaat fijne afwerking 50 st., HBT130, Maat: 160404**

**Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | GG3979 160404 |
| GTIN          | 4067263092278 |
| Artikelklasse | GGN           |

**Technische beschrijving**

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Hoofdtoepassing                     | M                   |
| Snijdiepte $a_{p \min}$             | 0,25 mm             |
| Voeding f                           | 0,15 - 0,45 mm/omw, |
| Coating                             | TiCN                |
| Aantal                              | 50                  |
| Inhoud                              | 251772 HBT130       |
| ISO-code wisselplaat                | VNMG 160404         |
| Snijdiepte $a_{p \max}$             | 2.5 mm              |
| Snijdiepte $a_p$                    | 0,5 - 2 mm          |
| Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing | 60 - 220 mm/min     |
| Fijn/ruw-indeling                   | Nabewerken          |
| Snijmateriaal                       | HM                  |
| Hoekradius                          | 0,4 mm              |
| Aantal wisselingen/snijkanten       | 4                   |

|                |                              |
|----------------|------------------------------|
| Soort          | HBT130                       |
| Snedecondities | licht onderbroken            |
| Spaanbreker    | MF                           |
| Producttype    | Wisselplaat voor het draaien |

### **Geschikte producten**

No Shop URL available for: GG3979 160404