

**CCMT wisselplaat middelfijne bewerking 50 st., HB7120-1, Maat: 120404****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG3509 120404
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Aantal	50
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Inhoud	260158 HB7120-1
Snijmateriaal	HM
Snijdiepte a_p	0,2 - 4 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Snijdiepte $a_{p\ max}$	4.25 mm
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 260 mm/min
Snijdiepte $a_{p\ min}$	0,25 mm
Tolerantie	M
Hoekradius	0,4 mm
Hoofdtoepassing	M

ISO-code wisselplaat	CCMT 120404
Soort	HB7120-1
Snedecondities	continu
Spaanbreker	VM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG3509 120404