

**Garant****CCGT wisselplaat middelfijne bewerking 30 stuks, HB7310, Maat: 120404****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | GG3805 120404 |
| GTIN          | 4067263097815 |
| Artikelklasse | GGN           |

**Technische beschrijving**

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Snijdiepte $a_p$                    | 0,1 - 4 mm            |
| Hoekradius                          | 0,4 mm                |
| Hoofdtoepassing                     | N                     |
| Voeding f                           | 0,05 - 0,5 mm/omw,    |
| Fijn/ruw-indeling                   | #Ruwe/fijne afwerking |
| Aantal wisselingen/snikanten        | 2                     |
| Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing | 350 - 600 mm/min      |
| Inhoud                              | 260158 HB7310         |
| ISO-code wisselplaat                | CCGT 120404           |
| Snijdiepte $a_{p\max}$              | 4,25 mm               |
| Snijdiepte $a_{p\min}$              | 0,25 mm               |
| Snijmateriaal                       | HM                    |
| Aantal                              | 30                    |
| Tolerantie                          | G                     |
| Soort                               | HB7310                |

|                |                              |
|----------------|------------------------------|
| Snedecondities | continu                      |
| Spaanbreker    | AM                           |
| Producttype    | Wisselplaat voor het draaien |

### **Geschikte producten**

No Shop URL available for: GG3805 120404