

Garant**SCMT wisselplaat fijne afwerking 30 stuks, HB7020-2, Maat: 120404****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2828 120404
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	P
Snijdiepte $a_{p \min}$	0,25 mm
Hoekradius	0,4 mm
Voeding f	0,07 - 0,25 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	140 - 400 mm/min
Snijdiepte $a_{p \max}$	4.25 mm
Inhoud	260748 HB7020-2
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
ISO-code wisselplaat	SCMT 120404
Aantal wisselingen/snij kanten	4
Snijmateriaal	HM
Aantal	30
Soort	HB7020-2

Snedecondities	licht onderbroken
Spaanbreker	SS
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2828 120404