

Garant**SCMT wisselplaat fijne afwerking 50 st., HB7035-2, Maat: 120404****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2832 120404
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Voeding f	0,07 - 0,25 mm/omw,
ISO-code wisselplaat	SCMT 120404
Snijdiepte $a_{p \min}$	0,25 mm
Aantal wisselingen/snikanten	4
Hoofdtoepassing	P
Snijdiepte $a_{p \max}$	4.25 mm
Hoekradius	0,4 mm
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 350 mm/min
Aantal	50
Inhoud	260748 HB7035-2

Soort	HB7035-2
Snededecondities	sterk onderbroken
Spaanbreker	SS
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2832 120404