

Garant**DNMG wisselplaat middelfijne bewerking 30 stuks, HB7140-2, Maat: 150612****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2926 150612
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Inhoud	250764 HB7140-2
Hoekradius	1,2 mm
Tolerantie	M
Aantal wisselingen/snijkanen	4
Voeding f	0,2 - 0,5 mm/omw,
Snijmateriaal	HM
Snijdiepte a_p	0,5 - 5 mm
Snijdiepte $a_{p\ max}$	3.75 mm
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 200 mm/min
Coating	gecoat
Aantal	30
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Snijdiepte $a_{p\ min}$	0,8 mm
ISO-code wisselplaat	DNMG 150612

Hoofdtoepassing	M
Soort	HB7140-2
Snedecomditities	sterk onderbroken
Spaanbreker	VM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2926 150612