

**Voordeelverpakking afsteekplaat links 30 stuks HB9140****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | GG2714 3      |
| GTIN          | 4067263092278 |
| Artikelklasse | GGN           |

**Technische beschrijving**

|                   |                                   |
|-------------------|-----------------------------------|
| Snijmateriaal     | HM                                |
| Fijn/ruw-indeling | #Ruwe/fijne afwerking             |
| Steekbreedte w    | 3 mm                              |
| Aantal            | 30                                |
| Inhoud            | 273535 3                          |
| Soort             | HB9140                            |
| Hoofdtoepassing   | M                                 |
| Producttype       | Wisselplaat voor het steekdraaien |

**Gebruikersgegevens**

|                                | Geschiktheid               | V <sub>c</sub> | ISO-code |
|--------------------------------|----------------------------|----------------|----------|
| Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>  | geschikt                   | 200 m/min      | P        |
| Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>  | geschikt                   | 180 m/min      | P        |
| Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>  | geschikt                   | 160 m/min      | P        |
| Staal < 1100 N/mm <sup>2</sup> | geschikt                   | 140 m/min      | P        |
| Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup> | geschikt                   | 110 m/min      | P        |
| GG(G)                          | geschikt onder voorwaarden | 80 m/min       | K        |
| Continu                        | geschikt                   |                |          |

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Onregelmatig            | geschikt            |
| Onderbroken             | geschikt            |
| <del>nat maximaal</del> | <del>geschikt</del> |

### **Geschikte producten**

No Shop URL available for: GG2714 3