

Garant**SNMG wisselplaat fijne afwerking 30 stuks, HB7120-1, Maat: 120408****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2938 120408
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Snijdiepte $a_{p\ max}$	4.25 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	90 - 290 mm/min
Inhoud	251144 HB7120-1
Aantal wisselingen/snij kanten	8
Snijdiepte $a_{p\ min}$	0,55 mm
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	SNMG 120408
Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Hoofdtoepassing	M
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Hoekradius	0,8 mm
Aantal	30
Soort	HB7120-1

Snedecondities	continu
Spaanbreker	VS
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2938 120408