

Garant**SNMG wisselplaat fijne afwerking 30 stuks, HB7130-2, Maat: 120408****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2939 120408
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijdiepte $a_{p\ min}$	0,25 mm
Hoofdtoepassing	M
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 270 mm/min
Snijdiepte $a_{p\ max}$	4.25 mm
Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Coating	gecoat
Aantal wisselingen/snijkanten	8
Inhoud	251144 HB7130-2
Aantal	30
ISO-code wisselplaat	SNMG 120408
Snijmateriaal	HM
Hoekradius	0,8 mm

Soort	HB7130-2
Snedecondities	licht onderbroken
Spaanbreker	VS
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2939 120408