

Garant**SNMG wisselplaat fijne afwerking 50 st., HB7120-1, Maat: 120404****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2941 120404
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snijdiepte $a_{p\ min}$	0,25 mm
Snijmateriaal	HM
Inhoud	251142 HB7120-1
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Hoofdtoepassing	M
Aantal	50
Snijdiepte $a_{p\ max}$	4.25 mm
Hoekradius	0,4 mm
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	90 - 290 mm/min
Aantal wisselingen/snijkanten	8
ISO-code wisselplaat	SNMG 120404

Soort	HB7120-1
Snedecondities	continu
Spaanbreker	VS
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2941 120404