

Garant**SNMG wisselplaat fijne afwerking 50 st., HB7120-1, Maat: 120408****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2941 120408
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Aantal wisselingen/snijanten	8
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Aantal	50
Snijmateriaal	HM
Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	90 - 290 mm/min
Snijdiepte $a_{p\max}$	4.25 mm
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
ISO-code wisselplaat	SNMG 120408
Snijdiepte $a_{p\min}$	0,55 mm
Inhoud	251144 HB7120-1
Hoekradius	0,8 mm
Hoofdtoepassing	M

Soort	HB7120-1
Snedecondities	continu
Spaanbreker	VS
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2941 120408