

Garant**SNMG wisselplaat fijne afwerking 50 st., HB7140-2, Maat: 120404****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2943 120404
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snijdiepte $a_{p\ max}$	4.25 mm
Aantal	50
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Hoofdtoepassing	M
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 260 mm/min
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
ISO-code wisselplaat	SNMG 120404
Inhoud	251142 HB7140-2
Snijdiepte $a_{p\ min}$	0,25 mm
Snijmateriaal	HM
Aantal wisselingen/snijkanten	8
Hoekradius	0,4 mm
Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm

Soort	HB7140-2
Snededecondities	sterk onderbroken
Spaanbreker	VS
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2943 120404