

**Garant****SNMG wisselplaat fijne afwerking 50 st., HB7140-2, Maat: 120408****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | GG2943 120408 |
| GTIN          | 4067263092278 |
| Artikelklasse | GGN           |

**Technische beschrijving**

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Snijdiepte $a_{p\ min}$             | 0,55 mm           |
| Snijdiepte $a_p$                    | 0,3 - 2 mm        |
| Voeding $f$                         | 0,1 - 0,4 mm/omw, |
| Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing | 70 - 260 mm/min   |
| Fijn/ruw-indeling                   | Nabewerken        |
| Hoofdtoepassing                     | M                 |
| Snijmateriaal                       | HM                |
| ISO-code wisselplaat                | SNMG 120408       |
| Aantal                              | 50                |
| Snijdiepte $a_{p\ max}$             | 4.25 mm           |
| Inhoud                              | 251144 HB7140-2   |
| Hoekradius                          | 0,8 mm            |
| Aantal wisselingen/snijkanten       | 8                 |

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Soort            | HB7140-2                     |
| Snededecondities | sterk onderbroken            |
| Spaanbreker      | VS                           |
| Producttype      | Wisselplaat voor het draaien |

### **Geschikte producten**

No Shop URL available for: GG2943 120408