

Garant**TCMT wisselplaat fijne afwerking 50 st., HB7020-2, Maat: 16T308****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2843 16T308
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snijdiepte $a_{p\ min}$	0,55 mm
Aantal	50
Snijdiepte $a_{p\ max}$	4 mm
Inhoud	260958 HB7020-2
Hoekradius	0,8 mm
Voeding f	0,07 - 0,25 mm/omw,
ISO-code wisselplaat	TCMT 16T308
Hoofdtoepassing	P
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	140 - 400 mm/min
Aantal wisselingen/snikanten	3
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM

Soort	HB7020-2
Snedecondities	licht onderbroken
Spaanbreker	SS
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2843 16T308