

Garant**TNMG wisselplaat fijne afwerking 30 stuks, HB7140-2, Maat: 160404****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2954 160404
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Aantal	30
Snijdiepte $a_{p\ min}$	0,25 mm
Snijmateriaal	HM
Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 230 mm/min
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Coating	gecoat
Snijdiepte $a_{p\ max}$	4 mm
ISO-code wisselplaat	TNMG 160404
Hoofdtoepassing	M
Inhoud	251432 HB7140-2
Hoekradius	0,4 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	6

Soort	HB7140-2
Snedecondities	sterk onderbroken
Spaanbreker	VS
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2954 160404