

Garant**TNMG wisselplaat fijne afwerking 30 stuks, HB7140-2, Maat: 160408****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2954 160408
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snijmateriaal	HM
Inhoud	251434 HB7140-2
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijdiepte $a_{p \max}$	4 mm
Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Snijdiepte $a_{p \min}$	0,25 mm
ISO-code wisselplaat	TNMG 160408
Hoekradius	0,8 mm
Coating	gecoat
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 230 mm/min
Aantal	30
Aantal wisselingen/snijkanten	6
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Hoofdtoepassing	M

Soort	HB7140-2
Snededecondities	sterk onderbroken
Spaanbreker	VS
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2954 160408