

Garant**VBMT wisselplaat fijne afwerking 30 stuks, HB7010-2, Maat: 160408****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2852 160408
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snijdiepte $a_{p \max}$	2.5 mm
Hoofdtoepassing	P
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Snijdiepte $a_{p \min}$	0,55 mm
Hoekradius	0,8 mm
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	150 - 500 mm/min
Inhoud	261154 HB7010-2
Snijmateriaal	HM
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
ISO-code wisselplaat	VBMT 160408
Voeding f	0,07 - 0,25 mm/omw,
Aantal	30
Soort	HB7010-2

Snedecondities	continu
Spaanbreker	SS
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2852 160408