

Garant**VNMG wisselplaat middelfijne bewerking 30 stuks, HB7120-1, Maat: 160408****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2970 160408
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Hoekradius	0,8 mm
Voeding f	0,05 - 0,4 mm/omw,
ISO-code wisselplaat	VNMG 160408
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Snijmateriaal	HM
Snijdiepte $a_{p\ min}$	0,55 mm
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	90 - 290 mm/min
Aantal wisselingen/snikanten	4
Aantal	30
Hoofdtoepassing	M
Inhoud	251804 HB7120-1
Snijdiepte $a_{p\ max}$	2.5 mm
Soort	HB7120-1

Snedecondities	continu
Spaanbreker	VM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2970 160408