

Garant**VBMT wisselplaat fijne afwerking 50 st., HB7035-2, Maat: 160408****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2857 160408
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 350 mm/min
Voeding f	0,07 - 0,25 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Aantal	50
Aantal wisselingen/snij kanten	2
Hoekradius	0,8 mm
Hoofdtoepassing	P
Inhoud	261154 HB7035-2
Snijdiepte $a_{p\max}$	2,5 mm
ISO-code wisselplaat	VBMT 160408
Snijdiepte $a_{p\min}$	0,55 mm
Snijmateriaal	HM

Soort	HB7035-2
Snedecondities	sterk onderbroken
Spaanbreker	SS
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2857 160408