

Garant**VNMG wisselplaat middelfijne bewerking 30 stuks, HB7140-2, Maat: 160408****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2972 160408
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Hoekradius	0,8 mm
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
ISO-code wisselplaat	VNMG 160408
Aantal	30
Snijdiepte $a_{p \min}$	0,55 mm
Snijmateriaal	HM
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 230 mm/min
Inhoud	251804 HB7140-2
Coating	gecoat
Voeding f	0,05 - 0,4 mm/omw,
Hoofdtoepassing	M
Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Snijdiepte $a_{p \max}$	2.5 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	4

Soort	HB7140-2
Snededecondities	sterk onderbroken
Spaanbreker	VM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2972 160408