

Garant**Voordeelverpakking RDHX 1003 MOTN, HB7515, 50 stuks****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2144 ST1400
GTIN	4069515046657
Artikelklasse	GGN

Omschrijving**T.b.v.:**

GARANT kopieer- en vlakfrezen nr. 212105 – 212140.

Inhoud:

50 x 212243 ST1400

Opmerking:**Alle wisselplaten zijn geschikt voor zowel de toepassing met 0° negatief, als met 7° positief dragers.**Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{pmax} = 2$ mm.**Technische beschrijving**

Type	ST1400
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	RDHX 1003 MOTN
Inhoud	50 st.
Soort	HB7515
Voeding f_z per tand	0,22 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	1

Producttype

Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	geschikt onder voorwaarden	430 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt onder voorwaarden	330 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt onder voorwaarden	270 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	230 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	200 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	geschikt onder voorwaarden	300 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt onder voorwaarden	210 m/min	M
GG(G)	geschikt onder voorwaarden	230 m/min	K
Olie	geschikt		
nat maximaal	geschikt onder voorwaarden		
nat minimaal	geschikt onder voorwaarden		
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2144 ST1400