

Mahr

Digitale schuifmaat-SET IP67 met hoekige dieptemaat, meetbereik 150 mm, Aantal schuifmaten: 10



Bestelgegevens

Bestelnummer	404102 10
GTIN	
Artikelklasse	43A

Omschrijving

Uitvoering:

Goed afleesbaar, contrastrijk LCD-display. Inductief, watervast meetsysteem. Het REFERENCE-meetsysteem slaat de ingestelde nulpositie op en behoudt deze, ook na opnieuw inschakelen. De Lock-functie voorkomt meetfouten door onbedoeld indrukken van de bedieningstoetsen. De meetvlakken zijn ultrafijn geleast.

Functie:

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 gr. CR2032 per schuifmaat. 10x schuifmaat nr. 412733 gr. 150.

Technische beschrijving

Aflezings	0,01 mm
Dieptemaat	hoekig 3,7x1,3
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
Energievoorziening	Batterijvoeding
IP-klasse	IP 67

Aflezingsomschakelbaar	mm / inch
Meetafwijking E MPE	±0,03 mm
Dieptemaat aanwezig	ja
Beklengte	40 mm
Norm	ISO 13385
Meetbereik	0 - 150 mm
Kalibratie	A1
Aflezings	0,0005 inch
Aantal inbegrepen batterijen	10
Meetwaarde vastleggen	MAHR Reference-Lock-systeem
Meettechniek	Digitaal
Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard
Verpakking	stevige box
Producttype	Universele schuifmaat
USP1	Digitale schuifmaten, IP67 met hoekige dieptemaat, meetbereik 150 mm, aflezing 0,01 mm

Geschikte producten

No Shop URL available for: 404102 10