

Werkdraaistoel TEXON, Skintec, met wielen, laag, Kleur van de zitting: BLACK



Bestelgegevens

Bestelnummer	965461 BLACK
GTIN	4099883003648
Artikelklasse	96J

Omschrijving

Uitvoering:

TEXON werkdraaistoel met wisselkussensysteem. De bekledingselementen worden eenvoudig ingehangen en met een klik gefixeerd. Ingecapseld mechanisme dankzij Clean Cover; gesloten, gladde oppervlakken. Aluminium kruisvoet, zwartgrijs. Met ergonomische instelmogelijkheden: Zithoogteverstelling, Auto-Motion-technologie (rugleuning en zitting bewegen synchroon met het lichaam), Flex-Back (rugleuning kan in drie verschillende posities worden vergrendeld), antischokbeveiliging (rugleuning kan na het ontgrendelen niet onbedoeld naar voren schieten). Ergonomisch gevormde rugleuning. Zitting met geïntegreerde bekkensteun en afgeronde voorkant.

Zachte, lastafhankelijk geremde dubbele veiligheidswielen voor harde vloeren.

Zitting en rugleuning zijn gemaakt van Skintec en voelen heel zacht aan, zijn bijzonder goed te reinigen (bestand tegen desinfecterende middelen) en sterk.

Norm:

DIN 68877

Technische beschrijving

Kleur zittingmateriaal	zwart
------------------------	-------

Gegevensblad

Norm	DIN 68877
Rugleuning hoogte	625 mm
Uitvoering	met rollen
Serie	TEXON
Hoogteverstelling type	Hoogteverstelhendel
Synchroonmechanisme	ja
Hoogteverstelling uitvoering	gasveer
Materiaal kruisvoet	Aluminium, mat, poedercoating
Wielen uitvoering	Dubbele veiligheidswielen voor harde vloeren
Kruisvoet uitvoering	Wielset
Zittingdiepte	455 mm
Belastbaarheid	150 kg
Materiaal zitting	Skintec
Gewicht	18 kg
Zittingbreedte	480 mm
Belastbaarheid stoel	150 kg
Hoogteverstelling bereik	450 - 620 mm
Producttype	Werkdraaistoel