

**Garant****eco-Klemhouder, rechts, Schachtbreedte b: 16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	273840 16
GTIN	4045197517364
Artikelklasse	21W

**Omschrijving****Uitvoering:**

GARANT eco-systeem-klemdraaihouder met interne koelvloeistoftoevoer naar de snijkant.

**T.b.v.:**

Snijplaathouders nr. 273880; 273886 en 273890.

**Levering:**

Inclusief montageschroeven.

**Opmerking:**

Koelmiddeloverdracht alleen in combinatie met GARANT eco-systeem opname nr. **317900** – **319886** en GARANT eco-snijplaathouder nr. **273880** – **273891** mogelijk. Technologiewaarden afhankelijk van spansituatie en materiaal met 30 % tot 50% verlagen.

Inwendige koeling: ja

Totale lengte L: 72 mm

L<sub>2</sub>: 18,5 mm

Bout: 279815 9

**Technische beschrijving**

Schachtbreedte b	16 mm
Bout	279815 9
L <sub>2</sub>	18,5 mm
Totale lengte L	72 mm
Serie	Eco
Inzetsoort	rechts

Inwendige koeling	ja
Producttype	Klemhouder

---

## Accessoires

Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm	659906 500
Klemschroef Type 9	279815 9
Klemschroef	279910
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX20	674248 TX20