

**LOCTITE****Tweecomponenten-lijm, Producent-ID: 9466**

## Bestelgegevens

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 083372 9466   |
| GTIN          | 4058093009123 |
| Artikelklasse | 04L           |

## Omschrijving

### Uitvoering:

**taaielastische tweecomponentenlijm** voor een snelle en makkelijke verwerking voor duurzaam vaste verbindingen. Hardt uit bij kamertemperatuur. voor duurzaam vaste verbindingen van uiteenlopende materialen zoals hout, metaal, harde kunststoffen en glas. Hoge afschuif- en afschilsterkte. Slagvaste universele lijm, grote kleefkracht op alle materialen. 2-componenten-epoxystructuurlijm voor toepassingen, die een lange verwerkingstijd en hoge sterkte vereisen.

### Toepassing:

Handdoseerpistool nr. 083373 gr. PISTOLE en mengbuisjes nr. 083376 gr. MIXER gebruiken.

Aanduiding gevaarlijke stoffen: GHS07 let op

Aanduiding gevaarlijke stoffen: GHS09 gevaarlijk voor het milieu

Aanduiding gevaarlijke stoffen: GHS05 bijtend

Klasse gevaarlijke stoffen: 9

Treksterkte: 37 N/mm<sup>2</sup>

## Technische beschrijving

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Aanduiding gevaarlijke stoffen | GHS07 let op                     |
| Aanduiding gevaarlijke stoffen | GHS09 gevaarlijk voor het milieu |

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Aanduiding gevaarlijke stoffen    | GHS05 bijtend         |
| Treksterkte                       | 37 N/mm <sup>2</sup>  |
| Fabrikantnummer                   | 9466                  |
| Dynamische viscositeit            | 35000 mPas            |
| Opslagtemperatuur                 | 8 °C                  |
| Verwerkingstemperatuur            | 15 - 25 °C            |
| Klasse gevaarlijke stoffen        | 9                     |
| Verwerkingstijd                   | 3600 s                |
| Chemische basis                   | Epoxyhars             |
| Trekvastheid                      | 32 N/mm <sup>2</sup>  |
| Eigenschap                        | slagvast              |
| geschikt voor materiaal           | kunststof             |
| geschikt voor materiaal           | metaal                |
| geschikt voor materiaal           | Keramiek              |
| Houdbaarheid vanaf productiedatum | 24 maand              |
| Temperatuur toepassingsgebied     | -55 °C                |
| Kleur                             | gelig                 |
| Vorm                              | vloeibaar             |
| Inhoud                            | 50 g                  |
| Hardheid volgens Shore A          | 60                    |
| UN-nummer                         | UN3082                |
| Dichtheid                         | 1,1 g/cm <sup>3</sup> |
| Volledig uitgehard na             | 18 min                |
| Handvastheid na                   | 3 min                 |
| maximale spleetmaat               | 5 mm                  |
| Producttype                       | Tweecomponenten-lijm  |

## Accessoires

Accessoire voor 2-componentenlijm, mengnippel  
Uitvoering MIXER

083376 MIXER

Handdoseerpistool Uitvoering PISTOLE

083373 PISTOLE