

Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 20/16mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	261309 20/16
GTIN	4045197653796
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Onderlegplaat	269005 8
Schroef voor onderlegplaat	269013 2
Wisselplaatschroevenset	269028 2
Functiebreedte L ₄	25 mm
ISO-code houder	SVHCR/L 2020K16
Plaatafmeting	16 mm
Koplengte L ₁	15 mm
Schachtgrootte	20 mm
geschikte wisselplaat	VC.. 1604..
Totale lengte L	125 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	107,5 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten

Producttype

Klemdraaihouder

Accessoires

Schroef voor onderlegplaat Type 2	269013 2
Wisselplaatschroevenset Type 22	269028 22
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Wisselplaatschroevenset Type 2	269028 2
Onderlegplaat Type 8	269005 8
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500