



Acculader, Type: RCA7224



Bestelgegevens

Bestelnummer	073840 RCA7224
GTIN	4002395352388
Artikelklasse	07A

Omschrijving

Uitvoering:

Chipgestuurde impulslaadtechniek. Met weergave van ladingsniveau en beveiliging tegen overlading.

De accu's worden na elkaar in de volgorde opgeladen zoals ze zijn aangebracht.

- **Constant rood licht: accu wordt opgeladen.**
- **Langzaam rood knipperen: accu in onderhoud.**
- **Constant groen licht: accu opgeladen.**

Lader voor het laden van alle NiCd- en NiMH-accupacks van het System 3000.

Laadtijd 1,4 Ah accupacks: 47 minuten.

Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Milwaukee type A 12 V

Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Milwaukee type A 14 V

Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Milwaukee type A 18 V

Fabrikantnummer: RCA220-240V

Technische beschrijving

Fabrikantnummer	RCA220-240V
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Milwaukee type A 12 V
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Milwaukee type A 14 V

Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Milwaukee type A 18 V
Producttype	Lader