

Garant**Boorstang staal, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 16/11mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261338 16/11
GTIN	4045197654076
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Koplengte L_1	30 mm
ISO-code houder	A16M SVJCR/L11
geschikte wisselplaat	VC.. 1103..
Wisselplaatschroevenset	269028 7
Plaatafmeting	11 mm
Middenverplaatsing L_3	2 mm
Halsbreedte L_4	9,5 mm
Minimale voorboor-Ø D_{min}	22 mm
Totale lengte L	150 mm
Spanhoogte L_2	15 mm
Instelhoek κ	142 graden
Schacht-Ø D_s	16 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	3xD
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen

Producttype

Boorstang

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8

674248 TX8

Wisselplaatschroevenset Type 7

269028 7

Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm

659957 500