

Garant**Klemdraaihouder, Neutraal, Schacht- / plaatafmeting: 25/11 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261317 25/11
GTIN	4045197653925
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Plaatafmeting	11 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 22
ISO-code houder	SVVCN 2525M11
Afkoppellengte L ₁ neutrale houders	39 mm
Totale lengte L neutrale houders	150 mm
Schachtgrootte	25 mm
geschikte wisselplaat	VC.. 1103..
Functiebreedte L ₄ neutrale houders	12,5 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	Neutraal
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	72,5 graden
Toepassing	Langsdraaien buiten
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8	674248 TX8
Wisselplaatschroevenset Type 22	269028 22
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500