



## Oogbout, Schroefdraad-Ø: M8



### Bestelgegevens

Bestelnummer	086472 M8
GTIN	2050001758002
Artikelklasse	08Y

### Omschrijving

**Uitvoering:**

Hoogvaste oogbouten/ringmoeren, rood gelakt.

**Opmerking:**

Oogbouten en ringmoeren niet in 90°-hoek ten opzichte van inschroefas belasten!

**SF 4:1 = veiligheidsfactor 4.**

### Technische beschrijving

Gewicht	0,09 kg
Totale hoogte F	45 mm
Buiten-Ø ring B	45 mm
Kraag-Ø oplegvlak C	25 mm
Draadlengte moer E	10 mm
Binnen-Ø ring A	25 mm
Schroefdraad-Ø	M8

## Gegevensblad

Draadlengte	13 mm
Maat D	10 mm
Draagvermogen WLL SF 4:1	0,8 t
Producttype	Ringschroef