



## Ringmoer, Schroefdraad-Ø: M6



### Bestelgegevens

Bestelnummer	086477 M6
GTIN	2050001758101
Artikelklasse	08Y

### Omschrijving

**Uitvoering:**

Hoogvaste oogbouten/ringmoeren, rood gelakt.

**Opmerking:**

Oogbouten en ringmoeren niet in 90°-hoek ten opzichte van inschroefas belasten!

**SF 4:1 = veiligheidsfactor 4.**

### Technische beschrijving

Draadlengte moer E	10 mm
Kraag-Ø oplegvlak C	25 mm
Gewicht	0,09 kg
Buiten-Ø ring B	45 mm
Totale hoogte F	45 mm
Binnen-Ø ring A	25 mm
Schroefdraad-Ø	M6

## Gegevensblad

Maat D	10 mm
Draagvermogen WLL SF 4:1	0,4 t
Producttype	Ringschroef