

**ER-spantanghouder Vorm AD, SK 30 kort, voor ER-spantang-maat: 32****Bestelgegevens**

Bestelnummer	300465 32
GTIN	4045197674364
Artikelklasse	32A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Buiten- en binnenconus geslepen. Met balluff/RFID-chip-boring.

**HOLEX –**

Precisiespanmoer HOLEX gebalanceerd (G6,3 / 18000 min<sup>-1</sup>, alle schachten fijn glasparelgestraald. Balanceerkwaliteit G6,3 / 18000 min<sup>-1</sup>).

**Toepassing:**

Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht in spantangen volgens DIN 6499 – vorm A en B.

**Levering:**

Inclusief spanmoer.

**Accessoires:**

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835, ER-spansleutels nr. 309680 resp. 613300, ER-spantangen nr. 308901 – 309449, ER-spanmoer nr. 309615 (voor afdichtringen), afdichtringen nr. 309625 – 309645 (voor nr. 309615).

Verspaningsstrategie: HSC

Spanbereik: 2 - 20 mm

Afkoppellengte A-maat: 60 mm

Buiten-Ø D: 50 mm

Reserve-High-Speed-moer GARANT nr. 309610: 32

Reservemoer HOLEX nr. 309580: 32

**Technische beschrijving**

Reserve-High-Speed-moer GARANT nr. 309610	32
Voor ER-spantangen	32
Spanbereik	2 - 20 mm
Reservemoer HOLEX nr. 309580	32
Afkoppellengte A-maat	60 mm
Buiten-Ø D	50 mm
Span-Ø D <sub>1</sub>	2-20 mm
Opname	SK 30 kort
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	AD
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 6,3 bij 18000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HSC
Balluff-chip-boring	ja
Producttype	Spantanghouder

## Accessoires

ER-spantang Nominale span-Ø d 8 mm	309000 8
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 7 mm	309001 7
ER-spantang HP met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 12 mm	309378 12
ER-spantang Nominale span-Ø d 6 mm	308981 6
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 14 mm	308986 14
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 11 mm	309416 11
ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie Nominale span-Ø d 7 mm	309432 7
ER-spantang voor tap met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 7 mm	309418 7

ER-spantang Nominale span-Ø d 17 mm	309000 17
ET-spantang met radiale compensatie voor het tappen en ruimen Nominale span-Ø d 11 mm	309448 11
ER-spantang HP Nominale span-Ø d 7 mm	309376 7
ER-spantang Nominale span-Ø d 10 mm	308981 10
ER-spantang Nominale span-Ø d 14 mm	308981 14
ER-spantang voor tap met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 6 mm	309418 6
ET-spantang met radiale compensatie voor het tappen en ruimen Nominale span-Ø d 10 mm	309448 10
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 6 mm	309416 6
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 8 mm	309414 8
ER-spantang HP Nominale span-Ø d 6 mm	309376 6
ER-spantang met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 15 mm	309002 15
ER-spantang met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 4 mm	309002 4
ET-spantang met radiale compensatie voor het tappen en ruimen Nominale span-Ø d 4,5 mm	309448 4,5
ER-spantangenset 18-delig 3–20 mm met afdichting	309284
ER-spantang Nominale span-Ø d 15 mm	309000 15
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 8 mm	309001 8
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 20 mm	309001 20
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 6 mm	309001 6
Aantrekbout 60° afgedicht Geschikt voor conus 30	308785 30
ER-spantang Nominale span-Ø d 9 mm	308981 9
ET-spantang met radiale compensatie voor het tappen en ruimen Nominale span-Ø d 4 mm	309448 4
ER-spantang met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 19 mm	309002 19
	309432 4,5

ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie  
Nominale span-Ø d 4,5 mm

ER-spantang HP met afdichting Nominale span-Ø d 11 mm	309377 11
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 6 mm	309414 6
ER-spantang Nominale span-Ø d 12 mm	308981 12
ER-spantang Nominale span-Ø d 8 mm	308981 8
ER-spantang Nominale span-Ø d 3 mm	309000 3
ER-spantang met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 6 mm	309002 6
ER-spantangenset 18-delig 3–20 mm met afdichting en spuitnippels	309285
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 20 mm	308986 20
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 17 mm	309001 17
ER-spantang Nominale span-Ø d 7 mm	309000 7
ER-spantangenset 18-delig 3–20 mm	309024
ER-spantang met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 18 mm	309002 18
ER-spantang met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 12 mm	309002 12
ER-spantang HP met afdichting Nominale span-Ø d 10 mm	309377 10
ER-spantang HP met afdichting Nominale span-Ø d 3 mm	309377 3
ER-spantang Nominale span-Ø d 9 mm	309000 9
ER-spantang HP met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 16 mm	309378 16
ER-spantang Nominale span-Ø d 17 mm	308981 17
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 16 mm	309414 16
ER-spanmoer voor HiRunER-spantanghouder Voor ER 32	309617 32
ER-spantang HP met afdichting Nominale span-Ø d 14 mm	309377 14
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 7 mm	308986 7
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 16 mm	309001 16

ER-spantang HP met afdichting Nominale span-Ø d 18 mm	309377 18
ER-spantang Nominale span-Ø d 7 mm	308981 7
ER-spantang met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 17 mm	309002 17
ET-spantang met radiale compensatie voor het tappen en ruimen Nominale span-Ø d 14 mm	309448 14
ER-spantang Nominale span-Ø d 3 mm	308981 3
ER-spantang Nominale span-Ø d 4 mm	308981 4
ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie Nominale span-Ø d 11 mm	309432 11
ER-spantang HP Nominale span-Ø d 11 mm	309376 11
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 5 mm	309001 5
ER-spantang voor tap met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 18 mm	309418 18
ER-spanmoer Voor ER 32	309580 32
ER-spantang HP met afdichting Nominale span-Ø d 19 mm	309377 19
ER-spantang HP met afdichting Nominale span-Ø d 15 mm	309377 15
ET-spantang met radiale compensatie voor het tappen en ruimen Nominale span-Ø d 8 mm	309448 8
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 18 mm	309416 18
ER-spantang Nominale span-Ø d 12 mm	309000 12
ER-spantang met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 20 mm	309002 20
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 13 mm	309001 13
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 8 mm	309416 8
ER-spantang Nominale span-Ø d 16 mm	309000 16
ER-spantang HP Nominale span-Ø d 16 mm	309376 16
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 8 mm	308986 8
ER-spantangenset HP met afdichting (4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 20 mm) 469 E	309397

ET-spantang met radiale compensatie voor het tappen en ruimen Nominale span-Ø d 12 mm	309448 12
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 6 mm	308986 6
ER-spantang met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 11 mm	309002 11
ER-spantang HP met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 18 mm	309378 18
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 17 mm	308986 17
ER-spantang HP met afdichting Nominale span-Ø d 7 mm	309377 7
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 4 mm	308986 4
ER-spansleutel Voor ER-spantanghouder 32	309680 32
Aantrekbout afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 30	308610 30
ER-spantang HP Nominale span-Ø d 18 mm	309376 18
ER-spantang Nominale span-Ø d 13 mm	308981 13
ER-spantang Nominale span-Ø d 10 mm	309000 10
ER-spantang HP Nominale span-Ø d 9 mm	309376 9
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 11 mm	308986 11
ER-spantang HP Nominale span-Ø d 2 mm	309376 2
ER-spantang HP Nominale span-Ø d 15 mm	309376 15
ER-spantang HP met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 20 mm	309378 20
ER-spantang HP Nominale span-Ø d 4 mm	309376 4
ER-spantang met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 14 mm	309002 14
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 11 mm	309001 11
Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 30	308760 30
ER-spantang voor tap met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 9 mm	309418 9
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 19 mm	309001 19
ET-spantang met radiale compensatie voor het tappen en ruimen Nominale span-Ø d 6 mm	309448 6
	309418 4,5

ER-spantang voor tap met afdichting en spuitnippels  
Nominale span-Ø d 4,5 mm

ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 12 mm	308986 12
ER-spantang HP met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 4 mm	309378 4
ER-spantang HP met afdichting Nominale span-Ø d 16 mm	309377 16
ER-spantang HP Nominale span-Ø d 8 mm	309376 8
ER-spantang voor tap met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 16 mm	309418 16
ER-spantang met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 9 mm	309002 9
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 18 mm	309001 18
ER-spantang Nominale span-Ø d 13 mm	309000 13
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 7 mm	309416 7
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 12 mm	309414 12
ET-spantang met radiale compensatie voor het tappen en ruimen Nominale span-Ø d 5 mm	309448 5
ER-spantang HP met afdichting Nominale span-Ø d 17 mm	309377 17
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 16 mm	308986 16
ER-spantang HP Nominale span-Ø d 12 mm	309376 12
ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie Nominale span-Ø d 9 mm	309432 9
ER-spantang met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 13 mm	309002 13
ER-spantang HP met afdichting Nominale span-Ø d 13 mm	309377 13
ER-spantang met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 3 mm	309002 3
ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie Nominale span-Ø d 6 mm	309432 6
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 3 mm	308986 3
ER-spantang Nominale span-Ø d 14 mm	309000 14

ER-spanmoer High Speed Voor ER 32	309610 32
ER-spantangenset 18-delig 3–20 mm	309280
ER-spantang HP met afdichting Nominale span-Ø d 4 mm	309377 4
ER-spantang met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 7 mm	309002 7
ER-spantang Nominale span-Ø d 15 mm	308981 15
ER-spantang HP met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 10 mm	309378 10
ER-spantang Nominale span-Ø d 6 mm	309000 6
ER-spantang Nominale span-Ø d 20 mm	309000 20
ER-spantang Nominale span-Ø d 5 mm	309000 5
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 15 mm	308986 15
ER-spantang Nominale span-Ø d 20 mm	308981 20
ER-spantang HP met afdichting Nominale span-Ø d 12 mm	309377 12
ER-spantang voor tap met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 12 mm	309418 12
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 11 mm	309414 11
ER-spantang met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 8 mm	309002 8
ER-spantang HP met afdichting Nominale span-Ø d 8 mm	309377 8
ER-spantang Nominale span-Ø d 19 mm	308981 19
ER-spantang HP met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 8 mm	309378 8
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 14 mm	309414 14
ER-spantang HP Nominale span-Ø d 19 mm	309376 19
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 9 mm	309414 9
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 10 mm	309416 10
ER-spantang Nominale span-Ø d 19 mm	309000 19



ER-spantang Nominale span-Ø d 5 mm	308981 5
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 14 mm	309001 14
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 3 mm	309001 3
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 14 mm	309416 14
ER-spantang HP Nominale span-Ø d 5 mm	309376 5
ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie Nominale span-Ø d 8 mm	309432 8
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 16 mm	309416 16
ER-spantang met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 10 mm	309002 10
ER-spantang voor tap met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 20 mm	309418 20
ER-spantang HP met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 6 mm	309378 6
ER-glijlagerspanmoer Voor ER 32	309612 32
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 18 mm	309414 18
Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 30	308765 30
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 18 mm	308986 18
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 15 mm	309001 15
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 12 mm	309001 12
ET-spantang met radiale compensatie voor het tappen en ruimen Nominale span-Ø d 7 mm	309448 7
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 10 mm	309414 10
ER-spantang Nominale span-Ø d 18 mm	309000 18
ER-spantang met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 16 mm	309002 16
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 9 mm	309416 9
	309432 12

ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie  
Nominale span-Ø d 12 mm

ER-spantang HP met afdichting Nominale span-Ø d 9 mm	309377 9
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 20 mm	309414 20
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 10 mm	309001 10
ER-spantang Nominale span-Ø d 11 mm	309000 11
ER-spantang HP met afdichting Nominale span-Ø d 6 mm	309377 6
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 5 mm	308986 5
ER-spantang Nominale span-Ø d 4 mm	309000 4
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 9 mm	308986 9
ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie Nominale span-Ø d 10 mm	309432 10
ER-spantang voor tap met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 8 mm	309418 8
ER-spantang HP Nominale span-Ø d 20 mm	309376 20
ER-spantang HP Nominale span-Ø d 17 mm	309376 17
ER-spantang HP met afdichting Nominale span-Ø d 20 mm	309377 20
ER-spantang Nominale span-Ø d 11 mm	308981 11
ET-spantang met radiale compensatie voor het tappen en ruimen Nominale span-Ø d 9 mm	309448 9
ER-spantang HP Nominale span-Ø d 10 mm	309376 10
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 9 mm	309001 9
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 4,5 mm	309414 4,5
ER-spantang Nominale span-Ø d 18 mm	308981 18
ER-spantang voor tap met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 14 mm	309418 14
ER-spantang met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 5 mm	309002 5
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 19 mm	308986 19
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 10 mm	308986 10

ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 13 mm	308986 13
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 12 mm	309416 12
ER-spantang voor tap met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 10 mm	309418 10
ER-spantang voor tap met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 11 mm	309418 11
ER-spantangenset 8-delig, 4–16, 20 mm met afdichting	309026
ER-spantangenset HP (4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 20 mm) 470 E	309396
ER-spantang HP Nominale span-Ø d 14 mm	309376 14
ER-spantang HP met afdichting Nominale span-Ø d 5 mm	309377 5
ER-spantang HP Nominale span-Ø d 13 mm	309376 13
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 4,5 mm	309416 4,5
ER-spantang Nominale span-Ø d 16 mm	308981 16
ER-spantang HP met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 14 mm	309378 14
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 4 mm	309001 4
ER-spantang HP Nominale span-Ø d 3 mm	309376 3
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 7 mm	309414 7
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 20 mm	309416 20