

Garant**VC.T 160408, Soort: HB7415**

Bestelgegevens

Bestelnummer	261374 HB7415
GTIN	4045197672698
Artikelklasse	21G

Omschrijving

VC.T 160408 HB7415 Soort: HB7415
Spaanbreker: TIS
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,05 - 1 mm
Voeding f : 0,1 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 60 - 70 m/min

Technische beschrijving

Hoekradius	0,8 mm
Spaanbreker	TIS
Snijdiepte a_p	0,05 - 1 mm
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 70 m/min
Voeding f	0,1 mm/omw,
Snedeccondities	continu
Hoofdtoepassing	S

Soort	HB7415
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	VCMT 160408
Aantal wisselingen/snijkanen	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien