

Garant**Boorstang met vaste hellingshoek 1,5°, rechts, Afkoppellengte /
plaatafmeting L: 25/11mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 272111 25/11 |
| GTIN | 4045197430601 |
| Artikelklasse | 21W |

Omschrijving

Uitvoering:
Met vaste hellingshoek.
Met inwendige koeling.

Technische beschrijving

| | |
|--|------------|
| Plaatafmeting | 11 mm |
| Minimale voorboor- \varnothing D_{min} | 13 mm |
| Wisselplaatschroef | 279810 4 |
| Middenverplaatsing L_3 | 7,3 mm |
| Totale lengte L | 180 mm |
| Inwendige koeling | ja |
| Schacht- \varnothing D_s | 20 mm |
| Hellingshoek | 1,5 graden |
| Inzetsoort | rechts |
| Producttype | Boorstang |

Accessoires

| | |
|---|------------|
| PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8 | 674248 TX8 |
| Spanschroef Type 4 | 279810 4 |
| Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm | 659957 500 |