

Garant**Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting L: 12/16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	272002 12/16
GTIN	4045197644183
Artikelklasse	21W

Omschrijving

Levering:
Met onderlegplaat 1,5°.

Technische beschrijving

Functiebreedte L ₄	16 mm
Schachtgrootte	12 mm
Spanschroef voor draadsnijplaat	279810 2
Onderlegplaat 1,5°	272610 1,5
Klemschroef voor onderlegplaat	279824 1
Koplengte L ₁	22 mm
Totale lengte L	83 mm
Plaatafmeting	16 mm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Spanschroef	272500
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX10	674248 TX10
Schroef voor onderlegplaat Type 1	279824 1
Spanschroef Type 2	279810 2
Onderlegplaat voor klemdraaihouder en boorstangenEL/IR Hellingshoek 1,5 graden	272610 1,5
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500