

Garant**Boorstang met vaste hellingshoek 0,5°, rechts, Afkoppellengte /
plaatafmeting L: 25/11mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	272091 25/11
GTIN	4045197645456
Artikelklasse	21W

Omschrijving

Uitvoering:
Met vaste hellingshoek.

Technische beschrijving

Plaatafmeting	11 mm
Middenverplaatsing L_3	7,3 mm
Wisselplaatschroef	279810 4
Minimale voorboor- $\varnothing D_{min}$	13 mm
Totale lengte L	100 mm
Inwendige koeling	nee
Schacht- $\varnothing D_s$	12 mm
Hellingshoek	0,5 graden
Inzetsoort	rechts
Producttype	Boorstang

Accessoires

Spanschroef Type 4	279810 4
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8	674248 TX8
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500