

Garant**Boorstang, rechts, Afkoppellengte / plaatafmeting L: 120/16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	272171 120/16
GTIN	4045197430700
Artikelklasse	21W

Omschrijving

Levering:
Met onderlegplaat 1,5°.

Technische beschrijving

Middenverplaatsing L_3	13,4 mm
Wisselplaatschroef	279810 2
Plaatafmeting	16 mm
Minimale voorboor- $\varnothing D_{\min}$	24 mm
Totale lengte L	180 mm
Inwendige koeling	ja
Onderlegplaat 1,5°	272620 1,5
Onderlegplaatschroef	279824 1
Schacht- $\varnothing D_s$	20 mm
Halsbreedte L_4	20 mm
Inzetsoort	rechts
Producttype	Boorstang

Accessoires

Spanschroef	272500
Schroef voor onderlegplaat Type 1	279824 1
Spanschroef Type 2	279810 2
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX10	674248 TX10
Onderlegplaat voor boorstangen Hellingshoek 1,5 graden	272620 1,5
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500