

Garant**Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting L: 20/16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	272002 20/16
GTIN	4045197430526
Artikelklasse	21W

Omschrijving

Levering:
Met onderlegplaat 1,5°.

Technische beschrijving

Onderlegplaat 1,5°	272610 1,5
Schachtgrootte	20 mm
Klemschroef voor onderlegplaat	279824 1
Spanschroef voor draadsnijplaat	279810 2
Koplengte L ₁	30 mm
Functiebreedte L ₄	20 mm
Totale lengte L	128 mm
Plaatafmeting	16 mm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Spanschroef	272500
Schroef voor onderlegplaat Type 1	279824 1
Spanschroef Type 2	279810 2
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX10	674248 TX10
Onderlegplaat voor klemdraaihouder en boorstangenEL/IR Hellingshoek 1,5 graden	272610 1,5
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500