

Garant**Boorstang, rechts, Afkoppellengte / plaatafmeting L: 135/22mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	272171 135/22
GTIN	4045197429841
Artikelklasse	21W

Omschrijving

Levering:
Met onderlegplaat 1,5°.

Technische beschrijving

Wisselplaatschroef	279810 3
Middenverplaatsing L ₃	17,2 mm
Minimale voorboor-Ø D _{min}	32 mm
Plaatafmeting	22 mm
Totale lengte L	200 mm
Inwendige koeling	ja
Onderlegplaatschroef	279824 2
Onderlegplaat 1,5°	272626 1,5
Schacht-Ø D _s	25 mm
Halsbreedte L ₄	24,6 mm
Inzetsoort	rechts
Producttype	Boorstang

Accessoires

Schroef voor onderlegplaat Type 2	279824 2
Onderlegplaat voor boorstangen Hellingshoek 1,5 graden	272626 1,5
Spanschroef Type 3	279810 3
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX20	674248 TX20
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500