

Garant**Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting L: 12/16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	272001 12/16
GTIN	4045197644152
Artikelklasse	21W

Omschrijving

Levering:
Met onderlegplaat 1,5°.

Technische beschrijving

Koplengte L ₁	22 mm
Schachtgrootte	12 mm
Functiebreedte L ₄	16 mm
Onderlegplaat 1,5°	272600 1,5
Klemschroef voor onderlegplaat	279824 1
Spanschroef voor draadsnijplaat	279810 2
Totale lengte L	83 mm
Plaatafmeting	16 mm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Onderlegplaat voor klemdraaihouder Hellingshoek 1,5 graden	272600 1,5
Schroef voor onderlegplaat Type 1	279824 1
Spanschroef	272500
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX10	674248 TX10
Spanschroef Type 2	279810 2
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500