

Garant**Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting L: 20/16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	272001 20/16
GTIN	4045197429681
Artikelklasse	21W

Omschrijving

Levering:
Met onderlegplaat 1,5°.

Technische beschrijving

Klemschroef voor onderlegplaat	279824 1
Onderlegplaat 1,5°	272600 1,5
Schachtgrootte	20 mm
Functiebreedte L ₄	20 mm
Spanschroef voor draadsnijplaat	279810 2
Koplengte L ₁	30 mm
Totale lengte L	128 mm
Plaatafmeting	16 mm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Schroef voor onderlegplaat Type 1	279824 1
Spanschroef	272500
Spanschroef Type 2	279810 2
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX10	674248 TX10
Onderlegplaat voor klemdraaihouder Hellingshoek 1,5 graden	272600 1,5
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500