

Garant**Boorstang met vaste hellingshoek 3°, rechts, Afkoppellengte / plaatafmeting L: 25/11mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	272121 25/11
GTIN	4045197430632
Artikelklasse	21W

Omschrijving**Uitvoering:****Met vaste hellingshoek.****Met inwendige koeling.****Toepassing:**

Voor grove schroefdraden M16×2 en M18×2,5.

Technische beschrijving

Wisselplaatschroef	279810 4
Middenverplaatsing L ₃	7,3 mm
Minimale voorboor-Ø D _{min}	13 mm
Plaatafmeting	11 mm
Totale lengte L	180 mm
Inwendige koeling	ja
Schacht-Ø D _s	20 mm
Hellingshoek	3 graden
Inzetsoort	rechts
Producttype	Boorstang

Accessoires

Spanschroef Type 4	279810 4
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8	674248 TX8
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500