

Garant**Boorstang met vaste hellingshoek 0,5°, links, Afkoppellengte / plaatafmeting L: 25/11 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	272132 25/11
GTIN	4045197645494
Artikelklasse	21W

Omschrijving

Uitvoering:
Met vaste hellingshoek.

Technische beschrijving

Wisselplaatschroef	279810 4
Plaatafmeting	11 mm
Minimale voorboor-Ø D_{min}	13 mm
Middenverplaatsing L_3	7,3 mm
Totale lengte L	100 mm
Inwendige koeling	ja
Schacht-Ø D_s	12 mm
Hellingshoek	0,5 graden
Inzetsoort	links
Producttype	Boorstang

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8	674248 TX8
---	------------

Spanschroef Type 4	279810 4
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500