

WEKEM®**Vloeibaar metaal, 25 ml**

Bestelgegevens

Bestelnummer	083380
GTIN	4260205360989
Artikelklasse	08G

Omschrijving

Uitvoering:

Snel uithardend grijs metaal-epoxy, dat goed mechanisch kan worden bewerkt (**zagen, boren, frezen, draadsnijden**).

Toepassing:

Voor het vullen van **scheuren, (foutief geboorde) gaten** etc. in **gietijzer, staal, ijzer, aluminium, keramiek, hout en beton**.

Aanduiding gevaarlijke stoffen: GHS07 let op

Aanduiding gevaarlijke stoffen: GHS09 gevaarlijk voor het milieu

Klasse gevaarlijke stoffen: 9

Treksterkte: 25 N/mm²

Technische beschrijving

Aanduiding gevaarlijke stoffen	GHS07 let op
Aanduiding gevaarlijke stoffen	GHS09 gevaarlijk voor het milieu
Treksterkte	25 N/mm ²
Fabrikantnummer	WS-362-025

Dynamische viscositeit	750000 mPas
Temperatuur toepassingsgebied	-35 °C
geschikt voor toepassingsgebied	Reparatie
Kleur	grijs
Inhoud	48 g
Klasse gevaarlijke stoffen	9
geschikt voor materiaal	hout
geschikt voor materiaal	Beton
geschikt voor materiaal	Gietijzer
geschikt voor materiaal	Staal
geschikt voor materiaal	Aluminium
geschikt voor materiaal	Keramiek
Vorm	Pasta
Eigenschap	hersluitbaar
Houdbaarheid vanaf productiedatum	12 maand
UN-nummer	UN3077
Opslagtemperatuur	10 °C
Chemische basis	Epoxyhars
Hardheid volgens Shore A	68
Dichtheid	1,8 g/cm ³
Volledig uitgehard na	15 min
Handvastheid na	4 - 6 min
Productnaamattribuut	25 ml
Producttype	Twecomponenten-lijm