

LOCTITE**Tweecomponenten-lijm, Producent-ID: 3430****Bestelgegevens**

Bestelnummer	083371 3430
GTIN	5010266253992
Artikelklasse	04L

Omschrijving**Uitvoering:**

Taaielastische tweecomponentenlijm voor een snelle en makkelijke verwerking voor duurzaam vaste verbindingen. Hardt uit bij kamertemperatuur.

Voor duurzaam vaste verbindingen van uiteenlopende materialen zoals hout, metaal, harde kunststoffen en glas. Hoge afschuif- en afschilsterkte. De snelhardende 5-minuten-epoxy is nagenoeg kleurloos en ideaal voor het verlijmen van transparante delen zoals glas, displays en van andere starre werkstukken.

Toepassing:

De snelhardende 5-minuten-epoxy is nagenoeg kleurloos en ideaal voor het verlijmen van transparante delen zoals glas, displays en van andere starre werkstukken.

Aanduiding gevaarlijke stoffen: GHS07 let op

Aanduiding gevaarlijke stoffen: GHS05 bijtend

Aanduiding gevaarlijke stoffen: GHS09 gevaarlijk voor het milieu

Klasse gevaarlijke stoffen: 8

Treksterkte: 22 N/mm²

Technische beschrijving

Aanduiding gevaarlijke stoffen	GHS07 let op
--------------------------------	--------------

Aanduiding gevaarlijke stoffen	GHS05 bijtend
Aanduiding gevaarlijke stoffen	GHS09 gevaarlijk voor het milieu
Treksterkte	22 N/mm ²
Fabrikantnummer	3430
Dynamische viscositeit	23000 mPas
Verwerkingstemperatuur	20 °C
Chemische basis	Epoxyhars
UN-nummer	UN2735
Klasse gevaarlijke stoffen	8
Eigenschap	slagvast
Eigenschap	waterbestendig
Vorm	vloeibaar
Opslagtemperatuur	8 °C
Temperatuur toepassingsgebied	-55 - 100 °C
geschikt voor materiaal	Glas
geschikt voor materiaal	hout
geschikt voor materiaal	metaal
geschikt voor materiaal	Keramik
geschikt voor materiaal	poreuze materialen
Kleur	transparant
Houdbaarheid vanaf productiedatum	24 maand
Hardheid volgens Shore A	70
Verwerkingstijd	240 s
Inhoud	24 g
Trekvastheid	36 N/mm ²
Dichtheid	1,14 g/cm ³
Volledig uitgehard na	15 min
Handvastheid na	7 min
maximale spleetmaat	5 mm

Producttype

Tweecomponenten-lijm