

Garant**Afsteekzwaard HSS, neutraal, Hoogte van steekzwaard h5 / steekbreedte w: 32/2,2mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	273560 32/2,2
GTIN	4045197587541
Artikelklasse	21U

Omschrijving

T.b.v.:

Houder nr. 273984 – 273994 of nr. 319132; 319133 (VDI-houder).

Let op:

Montagesleutel nr. 279940 apart bestellen.

Technische beschrijving

Voor maximale werkstuk- \varnothing	50 mm
Hoogte van beitelhouder h ₅	32 mm
Steekbreedte w	2,2 mm
Maximale steekdiepte t _{max}	25 mm
Totale lengte L	150 mm
Snijmateriaal	HSS
Inzetsoort	neutraal
Inwendige koeling	nee
axiaal insteken mogelijk	nee
Producttype	Steekzwaard

