

Garant**Steekdraaiplaat volradius, CU7025, Steekbreedte w: 5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	273736 5
GTIN	4045197579270
Artikelklasse	21J

Technische beschrijving

Steekbreedte w	5 mm
Tolerantie steekbreedte w	$\pm 0,04$ mm
Voeding f	0,12 - 0,26 mm/omw,
Snijdiepte a_p	0,7 - 2 mm
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	Cermet
Coating	ongecoat
Hoofdtoepassing	P
Snedecondities	continu
Soort	CU7025
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Wisselplaatprofiel	neutraal
Producttype	Wisselplaat voor het steekdraaien

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	210 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	170 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	140 m/min	P
Continu	geschikt		
droog	geschikt		