

Garant**Steekdraaiplaat volradius, CBN825, Steekbreedte w: 5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	273746 5
GTIN	4045197643629
Artikelklasse	21H

Technische beschrijving

Tolerantie steekbreedte w	$\pm 0,03$ mm
Steekbreedte w	5 mm
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	CBN
Hoofdtoepassing	H
Snedecondities	continu
Soort	CBN825
Aantal wisselingen/snijkanten	1
Wisselplaatprofiel	neutraal
Producttype	Wisselplaat voor het steekdraaien

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
--	--------------	----------------	----------

Staal < 55 HRC	geschikt	100 m/min	H
Staal < 60 HRC	geschikt	100 m/min	H
Staal < 67 HRC	geschikt	100 m/min	H
Continu	geschikt		
Onregelmatig	beperkt geschikt		
droog	geschikt		